


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8176.245

**Боковая стенка, на винтах,
листовая сталь**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8176.245 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8176.245
Преимущества	<p>Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки</p> <p>Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами</p> <p>Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам</p> <p>Монтаж одним человеком</p> <p>Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования</p>
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	<p>Тип корпуса: VX</p> <p>Высота: = 1.200 мм</p> <p>Глубина: = 1.000 мм</p>
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	27.8
Gross weight	28.8

ФУНКЦИИ

PCF per pack (cradle-to-gate)	109,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177921658
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------