


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8186.245**

**Боковая стенка, на винтах,  
листовая сталь**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8186.245 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

## Функции

Арт. №	VX 8186.245
Преимущества	<p>Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки</p> <p>Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами</p> <p>Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам</p> <p>Монтаж одним человеком</p> <p>Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования</p>
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	<p>Тип корпуса: VX</p> <p>Высота: = 1.800 мм</p> <p>Глубина: = 600 мм</p>
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	25.8
Gross weight	26.2

## ФУНКЦИИ

---

PCF per pack (cradle-to-gate)	99,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177827820
E-Number Sweden	E3465113
ETIM 9	EC002524
ECCLASS 8.0	27182101

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---