## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 5302.164 Направляющие по глубине

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 5302.164 - Направляющие по глубине для 482,6 мм (19") профильных шин

L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

#### Функции

Арт. №	VX 5302.164
Исполнение	для 19" профильной шины VX IT dynamic
Описание продукта	Для крепления дюймовых профильных шин.
Преимущества	Особо высокая нагрузочная способность до 15000 Н
	Повышенная устойчивость благодаря улучшенному
	распределению нагрузки
	Возможен симметричный или асимметричный монтаж
	Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid
	Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со
	смещением вбок) установке
	Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для
	альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24"
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Направляющие по глубине
	Вкл. крепежный материал
	4 направляющих по глубине (2 сверху, 2 снизу)
Указание по монтажу	Для крепления профильных шин в шкафы с глубиной >1000 мм
	и шириной >600 мм дополнительно необходима несущая шина
	для VX IT
Подходит для	Тип корпуса: VX IT, dynamic
	Ширина: > 600 мм
	Глубина: = 1.200 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	12

© Rittal 2025

#### Функции

Gross weight	12.5
PCF per pack (cradle-to-gate)	47,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177955592
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

### Одобрения

Объяснения Декларация производителя

© Rittal 2025 3