

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8430.000

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8430.000 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Шкаф для электронного оборудования

Идеально для 19" компонентов и 19" корпусов: С 19" адаптерными профилями спереди, передней рамой, задней дверью и секционной панелью основания



Функции

Арт. №	VX 8430.000
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Передняя рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением цинковыми углами Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Адаптерные профили 19": листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Передняя рама: порошковое покрытие Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Передняя рама (на шарнирах справа, слева фиксируется на магнитных замках) Задняя дверь (навеска правая, меняется на левую) Потолочная панель Панели основания Адаптерные профили 19", спереди
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Монтажная ширина для компонентов	42 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	64,4 kg
Gross weight	67,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	167 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX шкаф для электронного оборудования, ШВГ: 600x1200x600 мм, листовая сталь, с передней рамой на шарнирах, с адаптерными профилями 19", однодверный сзади

Одобрения

Сертификаты	Поверхность
-------------	-------------