

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8456.000

Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь

Состояние: 07.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8456.000 - Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing in high-grade stainless steel 1.4301 (AISI 304): Enclosure frame with two front doors, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.



Функции

| | |
|-------------|--|
| Арт. № | VX 8456.000 |
| Материал | Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа и панели основания: гладкие Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400 Монтажная панель: оцинкованная |

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Комплект поставки | Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Панели основания Задняя стенка Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм |
| Размер | Ширина: 1.200 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 400 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 1.099 мм x 1.696 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-код | IK10 |
| Кол-во дверей | 2 |
| Указание | Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400. |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 157,1 kg |
| Gross weight | 167,2 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 486,6 |
| Код THBЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Описание продукта | VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 1200x1800x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двдверный спереди |
|-------------------|--|

Одобрения

| | |
|-------------|--|
| Одобрения | Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK PCF-declaration |