

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5313.813

Сетевой шкаф/шкаф для
серверов VX IT

Состояние: 21.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5313.813 - Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами, dynamic

Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT, с вентиляцией, для охлаждения воздухом помещения. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по глубине 19" профильными шинами в исполнении dynamic в различных типоразмерах.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5313.813
Материал	Листовая сталь Алюминий Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
General colour	RAL 7035
Цвет	Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035 Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005 Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005 Ручка и шарниры: RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180° Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двусторчатая, шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Профильные шины, 482,6 мм (19") Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется. 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета Потолочная панель, секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	47 U
Единиц высоты	47 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	87 мм / 213 мм
Instalation position in 19" area	спереди и сзади
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	700 мм
19" крепление	крепление на каркас сверху и снизу с помощью монтажного уголка
Исполнение	Dynamic
Roof design	секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади
Rear door design	Стальная дверь, с вентиляцией, двусторчатая, шарниры 180°

ФУНКЦИИ

Front door design	Алюминиевая обзорная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design	19" профильные шины dynamic
Base design	открытый
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	19" плоскость спереди и сзади
Mounting angles position	19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность	18 000 Н
Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416	15 000 Н
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
PCF per pack (cradle-to-gate)	219,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	VX IT, 19" профильные шины dynamic, спереди и сзади, с вентиляцией, ШВГ 600 x 2200 x 1000 мм, 47 U

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK