
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



2

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

© Rittal 2025

VX 8620.060 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь

Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.

Функции

Арт. №	VX 8620.060	
Описание продукта	Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.	
Материал	Угловой элемент цоколя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Панель цоколя передняя/задняя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Угловая и соединительная заглушка: пластик	
Поверхность	Панель: шлифовка, зерно 400	
Комплект поставки	4 угловых элемента 4 угловых заглушки 1 соединительная заглушка 1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал	
Указание	Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя для дополнительной стабилизации цоколей между собой ил для внутреннего монтажа цоколя Components from the 1st generation base/plinth system cannot combined with components from the 2nd generation base/plinth system	

© Rittal 2025

Функции

Размер	Высота: 200 мм
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Вес	9,16 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	6.8
Gross weight	7.06
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177922334
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA	

© Rittal 2025