


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

**Угловой элемент цоколя с
панелями цоколя, передними и
задними, 200 мм, нержавеющая
сталь**



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDRICH LOH GROUP



VX 8620.060 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь

Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.

Функции

Арт. №	VX 8620.060
Описание продукта	Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
Материал	Угловой элемент цоколя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Панель цоколя передняя/задняя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Угловая и соединительная заглушка: пластик
Поверхность	Панель: шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	4 угловых элемента 4 угловых заглушки 1 соединительная заглушка 1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал
Указание	Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system

Функции

Размер	Высота: 200 мм
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Type rating согл. UL 50E	Типе 1 Типе 3R Типе 4 Типе 4X Типе 12
Вес	9,16 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	6.8
Gross weight	7.06
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177922334
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------