



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.070

Панели цоколя, боковые, высота
100 мм, нержавеющая сталь

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8620.070 - Панели цоколя, боковые, высота 100 мм, нержавеющая сталь для системы цоколей VX

Панели цоколя из нержавеющей стали используются по глубине для закрытия цоколя сбоку или для внутреннего монтажа в линейке цоколей. Панели высотой 100 мм могут также использоваться и комбинируются в цоколе высотой 200 мм.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8620.070
Описание продукта	Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколи. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Размер	Высота: 100 мм
Подходит для	Глубина: = 400 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Вес	1,59 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	1.028
Код ТНВЭД	94039910

ФУНКЦИИ

EAN 4028177922372

ETIM 9 EC000721

ECLASS 8.0 27182003

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA