
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8640.009

Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм

Состояние: 14.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

CLOSURES >>> POWER DISTRIBUTION

LIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

VX 8640.009 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.

Функции

Арт. №	VX 8640.009
Описание продукта	Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
Материал	Угловой элемент цоколя: листовая сталь Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь Угловая и соединительная заглушка: пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	4 угловых элемента, высота 100 мм 4 угловых заглушки 1 соединительная заглушка 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал
Указание	Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
Размер	Высота: 100 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX
	VXIT
	VX SE
	TSIT
	TX CableNet
	Ширина: = 1.800 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Bec	9,03 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	8.9
Gross weight	9.04
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177958821
E-Number Sweden	E3465368
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3