Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8640.026

Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

CLOSURES >> POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

VX 8640.026 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.

Функции

Арт. №	VX 8640.026	
Описание продукта	Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для	
	позиционирования на шкафу, используются с или без панелей	
	цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в	
	угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту	
	крепления, закрываются угловыми и соединительными	
	заглушками из пластика.	
Материал	Угловой элемент цоколя: листовая сталь	
	Панели цоколя: листовая сталь	
	Угловая и соединительная заглушка: пластик	
Цвет	RAL 9005	
Комплект поставки	4 угловых элемента, высота 200 мм	
	4 угловых заглушки	
	1 соединительная заглушка	
	1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм	
	2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм	
	Вкл. крепежный материал	
Указание	Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя,	
	для дополнительной стабилизации цоколей между собой или	
	для внутреннего монтажа цоколя	
Размер	Высота: 200 мм	
Подходит для	Ширина: = 1.600 мм	

© Rittal 2025 2

Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Вес	14,9 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	14.64
Gross weight	14.84
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177958906
E-Number Sweden	E3465374
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - F I I A			
	Одобрения	UL + C-UL - FTTA	