

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Кожухи разъединителя (вариант для США), для TS

Состояние: 12.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8900.050 - Кожухи разъединителя (вариант для США), для TS

Кожух разъединителя TS (вариант для США), по нормам США, только в сочетании с рычагами для главных выключателей.



## Функции

Арт. №	TS 8900.050
Описание продукта	Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями следующих типов: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe для приводов Max-Flex для компактных силовых выключателей SENTRON (ED, FD, LD, JD, не подходят для выключателей Siemens 3VL) арт. № для США: FHOH, General Electric TDA тип 1 и 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

## Функции

Преимущества	<p>В комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.</p> <p>Компактная конструкция, ширина всего 100 мм.</p> <p>Устанавливается вместо боковой стенки. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.</p> <p>Монтаж по выбору с левой или с правой стороны шкафа.</p> <p>При использовании соединителя монтажных панелей TS, страницу , монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 100 мм по ширине.</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	22,2 kg
Gross weight	24,7 kg
Код ТНВЭД	73269098
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------