Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 9055.312 Консоль монитор/клавиатура

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 9055.312 - Консоль монитор/клавиатура с 17 ЖКдисплеем и входом VGA/DVI

Корпус 1 EB с 17" ЖК-дисплеем, клавиатурой с английской или немецкой раскладкой, с телескопическими направляющими.



Функции

Арт. №	DK 9055.312
Описание продукта	Консоль представляет собой выдвижную конструкцию,
	монитор может складываться и конструкция может
	задвигаться вперед до упора. Таким образом, необходимс
	лишь 1 U на 19" профиле стойки.
Преимущества	Аналоговый и цифровой видеовход
	Кабель безопасно проложен с помощью цепочки
	С замком спереди
	Простой монтаж одним человеком.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Консоль монитор-клавиатура, 1 U
	Кабель VGA
	Кабель DVI
	USB-кабель
	Кабель питания Schuko
	с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI
	2 кабеля PS/2
	Клавиатура
	со встроенной сенсорной панелью
Номинальное рабочее	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
напряжение	

© Rittal 2025

Функции

1 Вт
32 Вт
VGA (D-SUB HD 15-полюсный) DVI 1 x USB PS/2
Штекер для маломощного оборудования С14
английский (США)
Ширина: 482,6 мм Глубина: 680 мм
5 °C45 °C
Монтажная глубина (мин.): 680 мм Монтажная глубина (макс.): 850 мм
Диагональ: 432 мм (17") Формат: 4 : 3 Контрастность: Контраст: ок. 1000:1 Яркость дисплея: 350 cd/m² Разрешение дисплея: 1280 x 1024 пикселов Кол-во цветов: 16.700.000
1 шт.
15.85
17.25
85286200
4028177638389
EC001428
19200201

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025