

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9205.100

Взрывобезопасные корпуса

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 9205.100 - Взрывобезопасные корпуса Пластик AX, пустой корпус с дверью на шарнирах

Взрывобезопасные корпуса с дверью на шарнирах, пластик



ФУНКЦИИ

| | |
|--------------------|--|
| Арт. № | AX 9205.100 |
| Исполнение | Взрывобезопасные корпуса |
| Области применения | <p>Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Ambient temperature range: -40 °C...+70 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)</p> |
| Материал | <p>Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10Ω Ом Door: Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, surface resistance: < 10Ω, bonded all-round silicone seal Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная</p> |
| Цвет | RAL 9011 |
| Комплект поставки | Корпус Дверь Монтажная панель |

ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Размер | Ширина: 400 мм Высота: 600 мм Глубина: 200 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 305 мм x 525 мм |
| Толщина материала монтажной панели | 3 мм |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | да |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U | да |
| Замок | Количество замков: 2 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| IK-код | IK09 |
| Диапазон рабочих температур | -40 °C...70 °C |
| Рабочая температура | Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 12 |
| Gross weight | 12.7 |
| Код ТНВЭД | 94037000 |
| EAN | 4028177952096 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | ATEX ATEX QA IECEx IECEx QAR UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Attestation of Conformity |
