


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.500

Отдельный системный шкаф SE 8

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5854.500 - Отдельный системный шкаф SE 8

Нержавеющая сталь

Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.



Функции

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | SE 5854.500 |
| Описание продукта | Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений. |
| Материал | Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Корпус, дверь и задняя стенка: шлифовка, зерно 400 Панели основания: неокрашенные Монтажная панель: оцинкованная |

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Комплект поставки | Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Задняя стенка, на винтах Монтажная панель Панели основания Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм |
| Размер | Ширина: 1.000 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 400 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 899 мм x 1.696 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| IK-код | IK10 |
| Кол-во дверей | 1 |
| Указание | Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы. |
| Основной материал | Нержавеющая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 133 kg |
| Gross weight | 140,4 kg |
| Код THBЭД | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1000x1800x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди |

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK