


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9301.000

Взрывобезопасные корпуса

Состояние: 27.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9301.000 - Взрывобезопасные корпуса

Нержавеющая сталь, пустой корпус с крышкой на винтах

Взрывобезопасный корпус с крышкой на винтах, нержавеющая сталь



ФУНКЦИИ

Арт. №	KEL 9301.000
Исполнение	Взрывобезопасные корпуса
Области применения	Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Комплект поставки	Корпус Крышка

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 150 мм Высота: 150 мм Глубина: 80 мм
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	да
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	да
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты IP соглас. МЭК 60529	IP 66
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.2
Gross weight	1.448
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177138544
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Одобрения

Одобрения	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR
Объяснения	Attestation of Conformity