Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6372.542 Панель Comfort

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



CP 6372.542 - Панель Comfort

Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости. Степень защиты IP 65 согл. МЭК 60 529.







Функции

Арт. №	CP 6372.542
Исполнение	Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
Преимущества	Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для
	оптимального пассивного отвода тепла.
	Малый вес при высокой жесткости
	Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов
	Rittal
Материал	Корпус: Алюминиевый прессованный профиль
	Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
	Защитные уголки: Пластик
General colour	Анодированный
Цвет	Корпус: анодированный
	Угловые элементы: RAL 7035
	Защитные уголки: эквивалент RAL 7024

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом для подсоединения несущего рычага Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей Задняя стенка на шарнирах, шарниры по длинной стороне корпуса
Размер	Ширина: 628,5 мм Высота: 508,5 мм Глубина: 170 мм
Монтажная глубина	152 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Подходит для ширины передней панели	520 мм
Подходит для высоты передней панели	400 мм
Исполнение	сзади
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса
Основной материал	Алюминий
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12.678
Gross weight	13.345
EAN	4028177663077
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025