Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.320 ОМ-адаптер

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.320 - ОМ-адаптер с проводами подключения



Функции

Арт. №	SV 9340.320
Исполнение	с кабелем подключения
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 12
Номинальный ток макс.	25 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Electrical ratings UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
	50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
	65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
	65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
	50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
	65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Длина кабеля подключения	130 мм
Тип несущих шин	without support frame, 2 x TS 45D
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для

© Rittal 2025

Функции

Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм
	Высота: 208 мм
Количество/высота несущих	2 / 10 мм
ШИН	
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.2
Gross weight	0.256
Доля меди (кг / штук)	0.036
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177673823
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3