### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7010.110 Датчики

Состояние: 01.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# DK 7010.110 - Датчики for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Temperature sensor

#### Функции

Арт. №	DK 7010.110
Исполнение	Temperature sensor
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
	Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
	Контроль шкафов, помещений и контейнеров в ІТ-среде.
Принцип действия	The sensor monitors the ambient temperature in the enclosure Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока СМС III или IoT-интерфейса При активном потоке воздуха может использоваться встроенный в корпус датчик, при применении без активного тока воздуха должен быть подключен прилагаемый внешний NTC-датчик Диапазон измерений внешнего датчика: -40 °C+80 °C
Материал	Пластик
Поверхность	Спереди: гладкая Корпус: структурная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Внешний датчик температуры с кабелем подключения и штекером Датчик NTC, длина 1,80 м макс. длина кабеля 2 м
Подключение к CAN-Bus	Непосредственно
Интерфейсы	2 x RJ45 CAN-Bus Разъем

© Rittal 2025 2

#### Функции

Размер	Ширина: 80 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	095 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.111
Gross weight	0.163
Код ТНВЭД	90269000
ETIM 9	EC002627

## Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3