

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.720

## ОМ-адаптер

Состояние: 25.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# SV 9340.720 - ОМ-адаптер с проводами подключения



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.720
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 8
Номинальный ток макс.	40 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Длина кабеля подключения	130 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 55D
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.

## ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 55 мм Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	55 мм x 170 мм
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,359 kg
Gross weight	0,36 kg
Доля меди (кг / штук)	0,088
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV OM-адаптер, 40 A, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 8, ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 55D, TS 55-V

## Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK