Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.770 ОМ-адаптер

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.770 - ОМ-адаптер с проводами подключения

Функции

Арт. №	SV 9340.770
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 10
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Длина кабеля подключения	165 мм
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 45D, PinBlock
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
PinBlock	да
Опора несущей рамы	да
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 272 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм

© Rittal 2025

Функции

Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш х В)	45 мм х 237 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.28
Gross weight	0.32
Доля меди (кг / штук)	0.077
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177684560
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3