


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.220**

**Адаптер подключения**

Состояние: 03.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.220 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9342.220
Материал	Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	125 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Отвод проводов	сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 210 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	10 - 25 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, многопроволочных	16 - 35 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

## ФУНКЦИИ

Клемма для гибких медных шин 10 x 7,8 мм  
(Ш x В)

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.417
Gross weight	0.42
Доля меди (кг / штук)	0.052
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177503618
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии UK