


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.500

Адаптер силового выключателя

Состояние: 08.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.500 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Функции

Арт. №	SV 9342.500
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух клемм Установочная шпонка
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	160 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 90 мм Высота: 215 мм
Подключение проводов	35 - 120 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	18,5 x 15,5 мм

Функции

Подходит для производителя (тип)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,799 kg
Gross weight	0,804 kg
Доля меди (кг / штук)	0,202
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV адаптер силового выключателя, 160 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху, подключение круглых проводов 35-120 мм ² , клемма ШВ: 18,5x15,5 мм

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK