


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9343.030**

**Силовой предохранительный  
разъединитель NH**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9343.030 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9343.030
Исполнение	For 60 mm busbar systems с электронным контролем состояния (ЭКС)
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 20 мм Clamping area height: 5 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее напряжение	400 В - 690 В, 3~
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм Высота: 194 мм
Подключение проводов	10 - 95 мм <sup>2</sup>

## ФУНКЦИИ

Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
с электронным контролем состояния (ЭКС)	да
Round conductor cross-section	10 - 95 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.927
Gross weight	1.029
Доля меди (кг / штук)	0.2
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540293
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK