


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 17.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TX 7888.102 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TX 7888.102
Исполнение	1st generation с вентиляцией без боковых стенок
Преимущества	New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа Установка активных и пассивных сетевых компонентов благодаря вентилируемым дверям Сменная навеска двери Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Door: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm

ФУНКЦИИ

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130° Стальная дверь сзади, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E IPPC-паллета
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	645 мм
Исполнение	без боковых стенок
Design doors	с вентиляцией
Нагрузочная способность	5000 N
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	78
Gross weight	88
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177965560
E-Number Sweden	E7238491
ETIM 9	EC002499

ФУНКЦИИ

ETIM 8 EC002499

ECLASS 8.0 27180207

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK