

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.136 PDU basic

Состояние: 17.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.136 - PDU basic

High-End-распределение питания: Прочный PDU в качестве компактного базового распределителя питания для IT-систем.



## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | DK 7979.136   |
| Описание продукта | Компактное базовое электрораспределение. Благодаря PDU basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. В зависимости от исполнения PDU возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U). |
| Преимущества      | При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов<br>Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)<br>Монтажный комплект без инструментов для VX IT                            |
| Материал          | Алюминиевый прессованный профиль, анодированный<br>Розетки: пластик   |
| Комплект поставки | Фиксатор штекера для штекеров МЭК С14, С20<br>Вкл. крепежный материал   |
| Опции             | Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU<br>Возможны другие цвета корпуса   |

# Функции

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Размер                             | Ширина: 44 мм<br>Глубина: 70 мм<br>Длина: 1.095 мм  |
| Кол-во розеток и тип               | 24 x C13 / 6 x C19  |
| Номинальное рабочее напряжение     | 400 В (AC)  |
| Номинальный ток (макс.)            | 16 А  |
| Номинальная мощность               | 11 кВт  |
| Ввод питания                       | Кол-во: 1<br>Кол-во фаз на ввод питания: 3~   |
| Длина кабеля подключения           | 3 м   |
| Тип подключения (электрического)   | CEE   |
| Директивы                          | Директива по ЭМС 2014/30/EU<br>Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU              |
| Стандарты                          | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21                             |
| Диапазон рабочих температур        | 5 °C...50 °C  |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 10...95 %   |
| Диапазон температур хранения       | -20 °C...70 °C  |
| Подходит для                       | Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.200 мм<br>Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм |
| Упаковка                           | 1 шт.   |
| Вес нетто                          | 4 kg  |
| Gross weight                       | 4,2 kg  |
| Код ТНВЭД                          | 85366990  |
| ETIM 9                             | EC002762  |

## Функции

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| ETIM 8            | EC002762  |
| ECLASS 8.0        | 27142604  |
| Описание продукта | DK PDU basic, компактное базовое электрораспределение,<br>ШДГ: 44x1145x62 мм, МЭК 60 320: 24x C13, 6x C19, 230 В, 3~, 16<br>А |

---

## Одобрения

---

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Объяснения | Декларация о соответствии |
|------------|---------------------------|