


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**РК 9517.100**

**Поликарбонатные корпуса РК**

Состояние: 11.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9517.100 - Поликарбонатные корпуса ПК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.



## Функции

Арт. №	PK 9517.100
Исполнение	PK enclosure with transparent cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат Крышка прозрачная: поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру Винты крышки: полиамид Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08

## Функции

Размер	Ширина: 182 мм Высота: 180 мм Глубина: 90 мм
Диапазон рабочих температур	-35 °С...80 °С
Основной материал	Поликарбонат
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,6 kg
Gross weight	0,635 kg
Код ТНВЭД	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	ПК корпус из поликарбоната, ШВГ: 182x180x90 мм, усиленный стекловолокном поликарбонат, без размеченных отверстий, с прозрачной крышкой

## Одобрения

Одобрения	C-UL DNV UL
Объяснения	Декларация о соответствии