


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9524.100**

**Поликарбонатные корпуса PK**

Состояние: 14.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# РК 9524.100 - Поликарбонатные корпуса РК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66.  
Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами.  
Безопасность благодаря несгораемому материалу.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	РК 9524.100
Исполнение	РК enclosure with transparent cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат Крышка прозрачная: поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру Винты крышки: полиамид Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08

## ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 360 мм Высота: 254 мм Глубина: 165 мм
Диапазон рабочих температур	-35 °C...80 °C
Основной материал	Поликарбонат
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.72
Gross weight	1.92
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177139916
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	C-UL DNV-GL UL
Объяснения	Декларация о соответствии