
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.045 Распределительный блок

Состояние: 23.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9635.045 - Распределительный блок RiLine Compact

Распределительный блок со встроенные шины

Функции

Арт. №	SV 9635.045
Принцип действия	Распределительный блок шинной системы с защитой от
	прикосновения для надежного монтажа и контактирования
	вставных компонентов
	Размеченные единицы ширины в распределительном блоке
	обеспечивают надежное и быстрое расположение
	компонентов
	Снижение затрат на прокладку кабеля путем прямого
	контактирования с распределительным блоком
Материал	Полиамид
	Поликарбонат
	E-Cu
	Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. встроенные шины
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 2X
Стандарты	UL 508
	MЭK 61 439
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее	690 B (AC)
напряжение	600 B (DC)
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для
Указание	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Указание	применения в соответствии с UL могут отличаться
Указание for mounting plate assembly	применения в соответствии с UL могут отличаться да

© Rittal 2025 2

Функции

Размер	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 160 мм
	Глубина: 45,1 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.91
Gross weight	4.06
Доля меди (кг / штук)	2.24
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177978393
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3