


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.966

**Линейные распределительные
шкафы VX25**

Состояние: 13.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 9666.966 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Инсталляционный шкаф

Линейные распределительные шкафы VX, как инсталляционные распределительный шкафы, подготовлены для монтажных модулей ISV.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 9666.966
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Дверь(и), крыша, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Панели основания Задняя стенка Потолочная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Кол-во дверей	2

ФУНКЦИИ

Указание	Для инсталляционных шкафов шириной 600 мм используются базовые шкафы VX Для высоты цоколя 200 мм необходимы по 2 комплекта угловых элементов цоколя, 100 мм и панелей цоколя, 100 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Test specification	МЭК 60 297-1/-2
Размер	Ширина: 1.100 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	111.65
Gross weight	118.6
PCF per pack (cradle-to-gate)	359,7 kg CO ₂ eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177929777
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии UK