

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.140

## Секционные двери

Состояние: 26.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.140 - Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.



## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | TS 9672.140  |
| Описание продукта | Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку. |
| Материал          | Листовая сталь, 2 мм   |
| Поверхность       | Структурное покрытие   |
| Цвет              | RAL 7035   |
| Комплект поставки | Разделительная перемычка<br>Шарниры<br>Элементы замка<br>Вкл. крепежный материал   |

## Функции

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Размер                             | Ширина: 400 мм<br>Высота: 1.000 мм           |
| Подходит для                       | Ширина: = 400 мм                             |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 54 для полностью закрытого шкафа          |
| Упаковка                           | 1 шт.  |
| Вес нетто                          | 8 kg   |
| Gross weight                       | 8,42 kg                                      |
| Код ТНВЭД                          | 94032080                                     |
| ETIM 9                             | EC002525                                     |
| ECLASS 8.0                         | 27182204                                     |
| Описание продукта                  | SV секционная дверь, ШВ: 400x1000 мм, для TS |