Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8438.000

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8438.000 - Линейные распределительные шкафы VX25 Шкаф для электронного оборудования

Идеально для 19" компонентов и 19" корпусов: С 19" адаптерными профилями спереди, передней рамой, задней дверью и секционной панелью основания







Функции

VX 8438.000	
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм	
Крыша: листовая сталь 1,5 мм	
Передняя рама: Алюминиевые прессованные профили с	
литыми под давлением цинковыми углами	
Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм	
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм	
Адаптерные профили 19": листовая сталь, 2 мм	
Каркас шкафа: грунтовка	
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое	
покрытие, структурное	
Передняя рама: порошковое покрытие	
Панели основания: оцинкованные	
RAL 7035	

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Передняя рама (на шарнирах справа, слева фиксируется на
	магнитных замках)
	Задняя дверь (навеска правая, меняется на левую)
	Потолочная панель
	Панели основания
	Адаптерные профили 19", спереди
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 800 мм
Монтажная ширина для	42 U
компонентов	
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	67.7
Gross weight	72.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	177,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
EAN	4028177920248
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Сертификаты Поверхность	_	_	
	Сертификаты	Поверхность	

© Rittal 2025 3