Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8450.680 Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8450.680 - Система линейных шкафов TS 8 IP 66/ NEMA 4X

Системы линейных шкафов TS 8 из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 66, NEMA 4X выполняется.

Функции

Арт. №	TS 8450.680
Материал	Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
	Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи
	шлифовка
	Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм,
	снаружи шлифовка
	Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 3,0 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа и панели основания: гладкие
	Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
	Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Крыша
	Основание закрытое
	Задняя стенка
	Монтажная панель
	4 рым-болта для транспортировки
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
	Комплект комплектующих для боковых стенок для
	дооснащения до IP 66
	2 монтажные перемычки по глубине шкафа
Кол-во дверей	1
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66

© Rittal 2025

Функции

Type 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK09
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать
для внутреннего оборудования саморезы.
Нержавеющая сталь
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
699 мм х 1.896 мм
1 шт.
121.1
128.9
4028177602526

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas C-UL
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3