Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9783.550 Базовый корпус Outdoor

Состояние: 09.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



CS 9783.550 - Базовый корпус Outdoor

Система корпусов с одинарными стенками, с одностворчатой или двустворчатой дверью. Возможность наружной установки в любых областях с размещением пассивного оборудования или оборудования с невысоким тепловыделением. Концепция крыши с вентиляционными прорезями по периметру.







Функции

Арт. №	CS 9783.550
Описание продукта	Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей.
Материал	Алюминий AlMg3
Поверхность	Порошковое покрытие Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Основной корпус с панелью основания, трехсекционной Системная перфорация 25 мм в крыше и основании спереди и по глубине корпуса Передняя дверь(и) с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор ВЈ20027 Транспортировочный цоколь с панелями на винтах спереди и сзади Дождевая крыша

© Rittal 2025 2

Функции

Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 1.200 мм
	Глубина: 400 мм
Размеры	Общая высота: 1.355 мм
	Ширина дождевой крыши: 650 мм
	Высота дождевой крыши: 55 мм
	Глубина дождевой крыши: 450 мм
	Ширина в свету: 512 мм
	Высота в свету: 1.112 мм
	Глубина в свету: 349 мм
	Высота цоколя: 100 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 3R
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
ІК-код	IK10
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	38.95
Gross weight	41
EAN	4028177569157
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3