



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.001

**Угловой элемент цоколя с
панелями цоколя, передними и
задними, 100 мм**

Состояние: 18.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.001 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8640.001
Описание продукта	Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
Материал	Угловой элемент цоколя: листовая сталь Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь Угловая и соединительная заглушка: пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	4 угловых элемента, высота 100 мм 4 угловых заглушки 1 соединительная заглушка 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал
Указание	Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
Размер	Высота: 100 мм

ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT VX SE TS IT TX CableNet Ширина: = 400 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Вес	3,67 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3.6
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177958739
E-Number Sweden	E3465362
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------