Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8807.000

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8807.000 - Линейные распределительные шкафы VX25 IP 66/NEMA 4

Высокая степень защиты и применение по всему миру, так как протестировано по высочайшим европейским и американским стандартам: каркас шкафа с передней дверью, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, основанием







Функции

Арт. №	VX 8807.000
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
	Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
	Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа, дверь, крыша, основание, задняя стенка:
	грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Потолочная панель
	Основание
	Задняя стенка
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	699 мм х 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	130
Gross weight	140.4
PCF per pack (cradle-to-gate)	344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177924543
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025