### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### VX 8807.010

## Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 8807.010 - Линейные распределительные шкафы VX25 ЭМС

Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования.

#### Функции

Арт. №	VX 8807.010
·	
Исполнение	ЭМС-исполнение
Описание продукта	Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
	Крыша: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
	Дверь: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 2,0 мм
	Задняя стенка: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
	Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: гладкий
	Дверь, задняя стенка и крыша: окрашенные снаружи и
	неокрашенные изнутри
	Панели основания: оцинкованные
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### Функции

Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм
<del>}-</del>
luct weight,

© Rittal 2025 3

### Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025