


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9116.210

Корпуса из литого алюминия GA

Состояние: 26.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9116.210 - Корпуса из литого алюминия GA

Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты IP 66.



Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Арт. № | GA 9116.210 |
| Материал | Корпус: литой алюминий Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде пористого шнура круглого сечения |
| Поверхность | Структурное покрытие |
| Цвет | RAL 7001 |
| Комплект поставки | Корпус с крышкой Винты крышки, невыпадающие Винты для крепления несущих шин Винт для подключения заземления |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-код | IK08 |
| Размер | Ширина: 202 мм Высота: 232 мм Глубина: 113 мм |
| Основной материал | Литой алюминий |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,97 kg |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Gross weight | 3,06 kg |
| Код ТНВЭД | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | GA корпус из литого алюминия, ШВГ: 202x232x111 мм, литой алюминий, без монтажной панели, с крышкой |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |
|------------|---|