

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9207.100

Взрывобезопасные корпуса

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9207.100 - Взрывобезопасные корпуса Пластик AX, пустой корпус с дверью на шарнирах

Взрывобезопасные корпуса с дверью на шарнирах, пластик



Функции

Арт. №	AX 9207.100
Исполнение	Взрывобезопасные корпуса
Области применения	Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Ambient temperature range: -40 °C...+70 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10 ⁹ Ом Door: Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, surface resistance: < 10 ⁹ Ω, bonded all-round silicone seal Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
Цвет	RAL 9011
Комплект поставки	Корпус Дверь Монтажная панель

Функции

Размер	Ширина: 500 мм Высота: 500 мм Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	405 мм x 425 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	да
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	да
Замок	Количество замков: 2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
ИК-код	IK09
Диапазон рабочих температур	-40 °C...70 °C
Рабочая температура	Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14 kg
Gross weight	14,84 kg
Код ТНВЭД	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Описание продукта	АХ взрывобезопасный корпус, ШВГ: 500x500x300 мм, усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах

Одобрения

Одобрения

ATEX
ATEX QA
IECEX
IECEX QAR
UR + C-UR (recognized)

Объяснения

Attestation of Conformity