### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 1182.097 VX IT Open

Estado: 15/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



## VX 1182.097 - VX IT Open

Ejecución VX IT estándar, sin puerta frontal ni trasera







#### Características

| Referencia     | VX 1182.097   |
|----------------|---|
| Ejecución      | Armazón de rack VX con chapa de techo<br>sin puerta frontal ni dorsal |
|                | con aireación   |
|                | sin laterales   |
| Superficie     | Armazón de armario: imprimación por inmersión                         |
|                | Equipamiento interior: pintado  |
| General colour | RAL 7035  |
| Color          | Bastidor del rack y techo: RAL 7035                                   |
|                | Equipamiento interior: RAL 9005                                       |

© Rittal 2025

#### Características

| Unidad de envase                                 | Armazón del armario   |
|--|---|
|  | Guías perfil de 482,6 mm (19")                                      |
|  | Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta |
|  | por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una   |
|  | ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin        |
|  | escotadura.   |
|  | 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)                 |
|  | 25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores         |
|  | (adjuntos)  |
|  | Gama IPPC   |
|  | Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la  |
|  | profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con               |
|  | ventiladores  |
| Dimensiones                                      | Anchura: 800 mm   |
|  | Altura: 2.000 mm  |
|  | Profundidad: 1.200 mm   |
| Unidades de altura                               | 42 UA   |
| Espacio de montaje disponible                    | 150 mm / 330 mm   |
| hacia el nivel de 19", delante/                  |   |
| detrás   |   |
| Distancia de niveles (estado de                  | 720 mm  |
| entrega)<br>———————————————————————————————————— |   |
| Fijación de 19"                                  | atornilladas a elemento de profundidad arriba y abajo, así como al  |
|  | carril soporte en la estructura                                     |
| Ejecución  | Estándar  |
| Ejecución techo                                  | varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en  |
|  | ambos lados, preparada para chapa con ventiladores                  |
| Ejecución guías perfil                           | Guías perfil de 19" Standard en el VX IT                            |
| Ejecución suelo                                  | abierto   |
| Ejecución nivel(es) de 19"                       | delante y detrás  |
| Capacidad de carga                               | 15,000 N  |
| Carga máx. (estática) por armario                | 12,000 N  |
| según UL 2416                                    |   |

© Rittal 2025

3

#### Características

| Unidad de embalaje | 1 pza(s).     |
|--------------------|---------------|
| Peso neto          | 73            |
| Peso bruto         | 76            |
| EAN                | 4028177973299 |
| ETIM 9             | EC002499      |
| ETIM 8             | EC002499      |
| ECLASS 8.0         | 27180207      |

# Aprobaciones

| Explicaciones | Declaración del fabricante |
|---------------|----------------------------|
|               | Declaración de conformidad |

© Rittal 2025 4