

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.320 OM-адаптер

Состояние: 28.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.320 - OM-адаптер с проводами подключения



## Функции

Арт. №	SV 9340.320
Исполнение	с кабелем подключения
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 12
Номинальный ток макс.	25 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Electrical ratings UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Длина кабеля подключения	130 мм
Тип несущих шин	without support frame, 2 x TS 45D

## Функции

Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин	2 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,2 kg
Gross weight	0,256 kg
Доля меди (кг / штук)	0,036
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV OM-адаптер, 25 A, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 45x208 мм, несущая шина 2xTS 45D

## Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK