


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.370 OM-адаптер

Состояние: 02.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.370 - OM-адаптер с проводами подключения



Функции

| | |
|--|---|
| Арт. № | SV 9340.370 |
| Исполнение | с кабелем подключения |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 |
| Кабели подключения (AWG) | AWG 12 |
| Номинальный ток макс. | 25 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В, 3~ |
| Указание | Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться |
| Electrical ratings UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7 |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Длина кабеля подключения | 130 мм |
| Тип несущих шин | Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock |

Функции

| | |
|-------------------------------|---|
| Количество полюсов | 3-пол. |
| PinBlock | да |
| Размер | Ширина: 45 мм Высота: 208 мм |
| Количество/высота несущих шин | 1 / 10 мм |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Несущая рама (Ш x В) | 45 мм x 170 мм |
| Сертификаты | UL |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,27 kg |
| Gross weight | 0,28 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 0,036 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Описание продукта | SV OM-адаптер, 25 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 45x208 мм, несущая рама, штырьковый блок, несущая шина TS 45C |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |