

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.390

ОМ-адаптер

Состояние: 05.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.390 - ОМ-адаптер с проводами подключения



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.390
Исполнение	с кабелем подключения
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 10
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Длина кабеля подключения	130 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться

ФУНКЦИИ

Количество полюсов	3-пол.
Опора несущей рамы	да
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 272 мм
Количество/высота несущих шин	2 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	45 мм x 237 мм
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.3
Gross weight	0.309
Доля меди (кг / штук)	0.074
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177664227
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK