Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.470 ОМ-адаптер

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.470 - ОМ-адаптер с проводами подключения



Функции

Арт. №	SV 9340.470
Исполнение	с кабелем подключения
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 10
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Длина кабеля подключения	130 мм
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.

© Rittal 2025

Функции

Размер	Ширина: 55 мм Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин	2/10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш х В)	55 мм х 170 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.359
Gross weight	0.36
Доля меди (кг / штук)	0.074
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177555457
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3