# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9340.700 ОМ-адаптер

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9340.700 - ОМ-адаптер с проводами подключения

#### Функции

Арт. №	SV 9340.700
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 6
Номинальный ток макс.	65 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Длина кабеля подключения	130 мм
Тип несущих шин	without support frame, 1 x 7.5 x 35 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 75 мм Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 7,5 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.259

© Rittal 2025

# Функции

Gross weight	0.42
Доля меди (кг / штук)	0.116
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177525566
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3