

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930 OM-адаптер

Состояние: 11.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - OM-адаптер с подсоединением отходящих проводов через штекер



Функции

Арт. №	SV 9340.930
Исполнение	с подсоединением отходящих проводов через штекер
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Комплект поставки	Штекер с возможностью подключения 3 основных контактов (1,5 – 4 мм ²)
Номинальный ток макс.	25 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Количество полюсов	3-пол.
Connector outlet	Штекер с возможностью подключения 3 основных контактов (1,5 – 4 мм ²)
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 208 мм
Подключение проводов	1,5 - 4 мм ²

Функции

Количество/высота несущих шин	2 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	55 мм x 170 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,3 kg
Gross weight	0,332 kg
Доля меди (кг / штук)	0,025
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV OM-адаптер, 25 А, 690 В, 3-пол., с подключением отходящих проводов через штекер, ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 55D, TS 55D-V

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK