

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1613.000

**Cajas Bus KX, chapa de acero, con
cierre de aldabilla mini**

Estado: 28/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1613.000 - Cajas Bus KX, chapa de acero, con cierre de aldabilla mini

Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65/NEMA 12. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.



Características

Referencia	KX 1613.000
Ejecución	con ventana
Material	Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado Cristal: policarbonato, 4 mm
Superficie	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con tapa con bisagras Mirilla en la tapa Cierres de aldabilla minis
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 65
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12

Características

Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 300 mm Profundidad: 155 mm
Grosor del material de la tapa	1.25 mm
Grosor del material de la caja	1.25 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8.39 kg
Peso bruto	8.84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	KX Caja Bus, An.Al.Pr.: 800x300x155 mm, chapa de acero, con suelo cerrado, con tapa con bisagras y cristal

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK PCF-declaration