

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

Адаптер подключения

Состояние: 29.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.200 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9342.200
Материал	Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	63 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применимением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 20 мм Высота: 215 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	2,5 - 10 мм ²

ФУНКЦИИ

Подключение проводов,
сплошных 2,5 - 10 мм²

Подключение проводов,
многопроволочных 2,5 - 10 мм²

Подходит для шин Высота: 5, 10 мм

Сертификаты UL

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 0.199

Gross weight 0.206

Доля меди (кг / штук) 0.019

Код ТНВЭД 85369010

EAN 4028177503595

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Одобрения

Одобрения ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK