

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.021

## Prensaestopa HD

Estado: 6/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 2410.021 - Prensaestopa HD

Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.



## Características

Referencia	HD 2410.021
Ejecución	Estándar
Ventajas	<p>La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.</p> <p>Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.</p>
Aplicación	<p>Fabricación y embalaje de alimentos</p> <p>Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)</p> <p>Biotecnología</p> <p>Industria química</p>
Material	<p>Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)</p> <p>Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600</p>
Unidad de envase	Incl. contratuerca
Dimensiones	Rosca: M20 x 1,5
Para Ø de cable	6 - 12 mm

## Características

Campo de temperatura de servicio	-20 °C...100 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Tipo 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Tipo 13
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.33
Peso bruto	0.333
Código arancelario	73072980
EAN	4028177928701
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) VDE
--------------	---------------------------