

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.280

Адаптер подключения

Состояние: 04.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.280 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9342.280
Материал	Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	800 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Отвод проводов	сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с АС-применением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 129 мм Высота: 246 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	95 - 185 мм ²
Подключение проводов, многопроволочных	95 - 300 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

ФУНКЦИИ

Клемма для гибких медных шин 33 x 20 мм
(Ш x В)

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.98
Gross weight	2.07
Доля меди (кг / штук)	0.358
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177503663
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK